

## WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

### Imagen de producto



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

### Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
Código	<a href="#">9512250000</a>
Tipo	WQV 70N/3
GTIN (EAN)	4008190403935
Cantidad	5 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	18.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7323 inch
Altura	51 mm	Altura (pulgadas)	2.0079 inch
Anchura	9.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.374 inch
Peso neto	37.75 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Material básico	cobre estañado	Color	gris plata
-----------------	----------------	-------	------------

### Datos nominales

Tensión nominal	400 V	Corriente nominal	192 A
-----------------	-------	-------------------	-------

### Dimensiones

Paso en mm (P)	20.50 mm
----------------	----------

### Generalidades

Número de polos	3
-----------------	---

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Versión a prueba de explosivos	No
------------------	-------------	--------------------------------	----

### Valores característicos del sistema

Versión	para bornes
---------	-------------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## WQV 70N/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

### Datos generales para pedido

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versión	
Código	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
Cantidad	1 ST		

### conexión auxiliar



La conexión adicional permite una toma de tensión independiente. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para la fuente de alimentación de emergencia antes del interruptor principal o simplemente como una conexión adicional dentro de la aplicación.

### Datos generales para pedido

Tipo	VH 25.2/8/6.4	Versión	
Código	<a href="#">1967110000</a>	Serie W, Manguito separador	
GTIN (EAN)	4032248739196		
Cantidad	5 ST		