



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamo-
métricos de Weidmüller los convierte en herramientas
ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un
trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje.
Además, cuentan con una limitación automática del par
de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Versión	DMS 3, Atornillador eléctrico con ajuste de apriete
Código	9017870000
Tipo	DMS 3 ZERT
GTIN (EAN)	4008190353599
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	127 mm	Altura (pulgadas)	5 inch
Anchura	239 mm	Anchura (pulgadas)	9.4094 inch
Diámetro	35 mm	Peso neto	472 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Datos técnicos

Descripción del artículo	Atornillador a batería con par de apriete con vástago 1/4"
--------------------------	--

Atornillador eléctrico

Velocidad ralentizada	200 u. 400 min ⁻¹	Peso	400 g
Tensión nominal	2.4 V	Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Instalación del par de apriete máx.	3 Nm	Instalación del par de apriete min.	0.3 Nm
Baterías recargables	Células Ni-Mh	Peso de batería	122 g

Destornilladores y llaves

Instalación del par de apriete máx.	3 Nm	Instalación del par de apriete min.	0.3 Nm
-------------------------------------	------	-------------------------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Dibujos

Ejemplo de uso



DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Puntas para tornillos de cabeza ranurada 1/4" E6,3

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126



Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Versión
Código	9024000000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852634	
Cantidad	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Versión
Código	9024020000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852627	
Cantidad	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Versión
Código	9024030000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852658	
Cantidad	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Versión
Código	9024040000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190852665	
Cantidad	5 ST	

Puntas E 6,3 para tornillos de estrella tipo Philips / Recess

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de estrella tipo Phillips-Recess PH/ DIN 5260, Vástago 1/4" E6,3 DIN 3126



Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 PH1X70	Versión
Código	9024080000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870744	
Cantidad	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 PH2X70	Versión
Código	9024090000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870720	
Cantidad	5 ST	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Puntas E 6,3 para tornillos de estrella tipo Pozidriv / Supadriv

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de estrella tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, Vástago 1/4" C6,3 DIN 3126



Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 PZ1X70	Versión
Código	9024100000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870713	
Cantidad	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 PZ2X70	Versión
Código	9024110000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190870706	
Cantidad	5 ST	

Puntas para tornillos de cabeza ranurada 1/4" E6,3

Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126



Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Versión
Código	9025590000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4008190151935	
Cantidad	10 ST	
Tipo	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Versión
Código	9202750000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4032248504725	
Cantidad	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Versión
Código	9202740000	Accesorios, Juego de destornilladores
GTIN (EAN)	4032248504718	
Cantidad	5 ST	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

DMS 3



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Tipo	AKKU DMS 3	Versión	
Código	9007450000	DMS 3, Batería	
GTIN (EAN)	4008190450106		
Cantidad	1 ST		

DMS PRO



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3	Versión	
Código	9007460000	DMS 3, 90 % a 3 x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC	
GTIN (EAN)	4008190404970		
Cantidad	1 ST		

Caja de puntas E6,3



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126, forma E6,3 para conexión directa de la máquina

Datos generales para pedido

Tipo	BIT-BOX WI DMS 3	Versión	
Código	9024970000	Accesorios, Herramienta de montaje	
GTIN (EAN)	4032248068067		
Cantidad	1 ST		