

## MP FPC 20/40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

### Datos generales para pedido

Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 160 mm, Anchura: 360 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	<a href="#">9535940000</a>
Tipo	MP FPC 20/40
GTIN (EAN)	4032248009664
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	160 mm	Altura (pulgadas)	6.2992 inch
Anchura	360 mm	Anchura (pulgadas)	14.1732 inch
Peso neto	656 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Tipo de fijación	atornillado	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### TS 35

#### Accesorios



#### Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Versión	
Código	<a href="#">8000037558</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 165 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653229	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		

### TS 15

#### Accesorios



#### Datos generales para pedido

Tipo	TS15X5 ST FPC 20 VER	Versión	
Código	<a href="#">8000037604</a>	Carril, TS 15, Anchura: 235 mm, sin coliso, Acero, cincado, cromado	
GTIN (EAN)	4050118653168		
Cantidad	20 ST		

### TS 35

#### Accesorios



#### Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Versión	
Código	<a href="#">8000037560</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 365 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653243	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		