

## STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Herramienta de corte, desaislado y prensado para terminales tubulares en cinta

- Cortar
- Desaislar
- Prensar
- Desplazamiento automático de terminales tubulares
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desbloqueo en caso de manejo erróneo
- trabajo racionalizado: una única herramienta para la elaboración de cables, lo cual redundará en un ahorro considerable de tiempo
- Exclusivamente para la preparación de tiras de terminales tubulares de 50 unidades de Weidmüller. El empleo de terminales tubulares en rollo puede provocar la destrucción.

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, desaislar y prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Código	<a href="#">902000000</a>
Tipo	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Cantidad	1 Pieza

## STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	210 mm	Anchura (pulgadas)	8.2677 inch
Peso neto	248.63 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--------------------------	---------	--------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sección del terminal tubular, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapecoidal		


### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares en tiras	Sección máx. AWG	AWG 14
Sección mín. AWG	AWG 20	Zona de prensado, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		


**Dibujos**



**Ejemplo de uso**



**Ejemplo de uso**



**Ejemplo de uso**




## STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Accesorios/piezas de repuesto



Herramienta de corte, desaislado y prensado para terminales tubulares en cinta

- Cortar
- Desaislar
- Prensar
- Desplazamiento automático de terminales tubulares
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desbloqueo en caso de manejo erróneo
- trabajo racionalizado: una única herramienta para la elaboración de cables, lo cual redonda en un ahorro considerable de tiempo
- Exclusivamente para la preparación de tiras de terminales tubulares de 50 unidades de Weidmüller. El empleo de terminales tubulares en rollo puede provocar la destrucción.

### Datos generales para pedido

Tipo	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Versión
Código	<a href="#">9050340000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Cantidad	5 ST	
Tipo	ERTE AIME SPX P II	Versión
Código	<a href="#">2917160000</a>	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Cantidad	1 ST	

### Tiras de terminales tubulares



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR BD	Versión
Código	<a href="#">9004270000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190091774	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W BD	Versión
Código	<a href="#">9004280000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190162627	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14T W BD	Versión
Código	<a href="#">9021930000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190262402	
Cantidad	500 ST	

## STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	H0,75/14 W BD	Versión
Código	<a href="#">9004290000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190006778	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR BD	Versión
Código	<a href="#">9004300000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190154837	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versión
Código	<a href="#">9004310000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190179298	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE BD	Versión
Código	<a href="#">9004320000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190167523	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R BD	Versión
Código	<a href="#">9004330000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190047498	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14T R BD	Versión
Código	<a href="#">9021950000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190262747	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R BD	Versión
Código	<a href="#">9004340000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190080723	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versión
Código	<a href="#">9004350000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190005474	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14T SW BD	Versión
Código	<a href="#">9021960000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190262389	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/14D BL BD	Versión
Código	<a href="#">9004360000</a>	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190083397	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versión
Código	<a href="#">9004370000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190052508	
Cantidad	500 ST	


## STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Accesorios/piezas de repuesto



Herramienta de corte, desaislado y prensado para terminales tubulares en cinta

- Cortar
- Desaislar
- Prensar
- Desplazamiento automático de terminales tubulares
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desbloqueo en caso de manejo erróneo
- trabajo racionalizado: una única herramienta para la elaboración de cables, lo cual redunda en un ahorro considerable de tiempo
- Exclusivamente para la preparación de tiras de terminales tubulares de 50 unidades de Weidmüller. El empleo de terminales tubulares en rollo puede provocar la destrucción.

### Datos generales para pedido

Tipo	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Versión
Código	<a href="#">9050340000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Cantidad	5 ST	
Tipo	ERTE AIME SPX P II	Versión
Código	<a href="#">2917160000</a>	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Cantidad	1 ST	