

## SLICER NO 27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

### Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	<a href="#">9918080000</a>
Tipo	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
Cantidad	1 Pieza

## SLICER NO 27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	35 mm	Profundidad (pulgadas)	1.378 inch
Altura	29 mm	Altura (pulgadas)	1.1417 inch
Anchura	132 mm	Anchura (pulgadas)	5.1968 inch
Peso neto	71.8 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Cortador de cables para conductores con diámetro exterior de 8 - 28 mm ø
--------------------------	--

### Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Diámetro del conductor, máx.	28 mm
Diámetro del conductor, mín.	8 mm	Zona de desaislado AWG, máx.	4 AWG
Sección de conexión del conductor, max.	615 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## SLICER NO 27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accesorios/piezas de repuesto



- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

### Datos generales para pedido

Tipo	ZUB SLICER NO 16-35	Versión	
Código	<a href="#">9201430000</a>	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Cantidad	2 ST		