

STRIPAX 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	9918180000
Tipo	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
Cantidad	1 Pieza

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	99 mm	Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7.4803 inch
Peso neto	200 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cables de sección máxima 16 mm ²
--------------------------	--

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm ²
Zona de desaislado AWG, máx.	6 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	10 AWG
Zona de desaislado, min.	6 mm ²	Longitud de desaislado, máx.	25 mm
Color	naranja	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 6 mm ²			

Indicación importante

Información de producto	<ul style="list-style-type: none">• Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático• Para cables flexibles y rígidos• Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval• Longitud de desaislado ajustable por tope• Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado• Los conductores individuales no se abren• Ajustable a diferentes grosos de conductor• Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial• Unidad de corte fija y autoajustable• Vida útil prolongada• Diseño ergonómico optimizado• Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos


Ejemplo de uso



STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	ERME 16 ² SPX 4	Versión
Código	1119040000	Accesorios, Portacuchillas
GTIN (EAN)	4032248948437	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE KLBC SPX 16	Versión
Código	2571490000	Accesorios, Mordaza de sujeción de repuesto
GTIN (EAN)	4050118582116	
Cantidad	1 ST	