

**SCHS1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

Version	Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages, Accessoires x 17 mm, PVC, Couleur: noir, Support de repère
Référence	<a href="#">0138900000</a>
Type	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
Oté.	50 Pièce

**SCHS1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0.2362 inch
Hauteur	1000 mm	Hauteur (pouces)	39.37 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0.6693 inch
Poids net	93 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-20...80 °C
------------------------------------	-------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Caractéristiques générales**

Couleur du matériau selon code couleurs	0	
Version	Support de repère	
Largeur	17 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	
Couleur	noir	
Halogène	Non	
Matériau de base	PVC	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories	
plage de température d'utilisation	-20...80 °C	

**Repérage d'équipements et appareillages**

Halogène	Non
----------	-----

## SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings



**SCHS1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Repère ESO****Informations générales de commande**

Type	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	Version
Référence	<a href="#">0139000000</a>	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 500 x 12.5 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190047252	
Qté.	100 ST	

**Bandes transparentes STR****Informations générales de commande**

Type	STR F.SCHS	Version
Référence	<a href="#">0139200000</a>	Repères de bornes, Capuchon de protection, 500 x 12.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190159290	transparent
Qté.	1 ST	