

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Juegos para prensar

### Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 16, Herramienta para desaislar: STRIPAX 16, Zona de prensado, min.: 6, Color: Weidmüller
Código	<a href="#">9025850000</a>
Tipo	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1680.74 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta para prensar hasta 16 mm <sup>2</sup> , herramienta para desaislar y terminales tubulares en el código de colores Weidmüller
--------------------------	---

### Juegos

Zona de prensado, max.	16 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	6 mm <sup>2</sup>
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX 16
Herramienta para prensar	PZ 16	Color	Weidmüller
Número de AEH	400 pcs.		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		


## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>




- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20 SW	Versión	
Código	<a href="#">0533500000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Cantidad	100 ST		

### Para conductores de 10,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22 EB	Versión	
Código	<a href="#">0534200000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Cantidad	100 ST		

### Para conductores de 16,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H16,0/22 GN	Versión	
Código	<a href="#">0565900000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190022181		
Cantidad	100 ST		

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	H16,0/28 GN	Versión	
Código	<a href="#">0566000000</a>		Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190165406		
Cantidad	100 ST		

## Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

## Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión	
Código	<a href="#">9005000000</a>		Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506		
Cantidad	1 ST		

## Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

## Datos generales para pedido

Tipo	PZ 16	Versión	
Código	<a href="#">9012600000</a>		Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4008190035440		tubulares, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Cantidad	1 ST		

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión	
Código	<a href="#">9028860000</a>	Herramientas, Caja de surtido	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Cantidad	1 ST		

### Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versión	
Código	<a href="#">9028460000</a>	Surtido Conectores	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Cantidad	100 ST		
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versión	
Código	<a href="#">9028450000</a>	Surtido Conectores	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Cantidad	1 ST		