

**CRIMP-SET PZ 4 D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Juegos para prensar****Datos generales para pedido**

Versión	Surtid Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 4, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.5, Color: DIN
Código	<a href="#">9028630000</a>
Tipo	CRIMP-SET PZ 4 D
GTIN (EAN)	4032248392636
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

**CRIMP-SET PZ 4 D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	261 mm
Altura	57 mm
Anchura	338 mm
Peso neto	1752 g

Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura (pulgadas)	13.3071 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta para prensar hasta 4 mm <sup>2</sup> , herramientas para desaislar y terminales tubulares en código de colores DIN
--------------------------	---

**Juegos**

Zona de prensado, max.	4 mm <sup>2</sup>
Embalaje	Caja de plástico
Herramienta para prensar	PZ 4
Número de AEH	3000 pcs.

Zona de prensado, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Herramienta para desaislar	STRIPAX
Color	DIN

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

## CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	<a href="#">9005000000</a>	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

### Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	PZ 4	Versión
Código	<a href="#">9012500000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4008190090920	tubulares, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**CRIMP-SET PZ 4 D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	<a href="#">9019010000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versión
Código	<a href="#">9019040000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	<a href="#">9019080000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versión
Código	<a href="#">9019120000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190153793	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versión
Código	<a href="#">9019160000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18D GR	Versión
Código	<a href="#">9019190000</a>	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Cantidad	500 ST	

**Cajas vacías**

- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

**Datos generales para pedido**

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión
Código	<a href="#">9028860000</a>	Herramientas, Caja de surtido
GTIN (EAN)	4032248304608	
Cantidad	1 ST	

**CRIMP-SET PZ 4 D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versión
Código	<a href="#">9028460000</a>	Surtidio Conectores
GTIN (EAN)	4032248310029	
Cantidad	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versión
Código	<a href="#">9028450000</a>	Surtidio Conectores
GTIN (EAN)	4032248310012	
Cantidad	1 ST	