## G 25/2.00A/F BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit





En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

#### Informations générales de commande

Version	Fusible pour courant faible, rapide, 2 A, G-Si. 5 x 25
Référence	<u>0192700000</u>
Туре	G 25/2.00A/F BL
GTIN (EAN)	4008190176402
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# G 25/2.00A/F BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
	0.5		0.0040: 1	
Hauteur	25 mm 5 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch	
Largeur Poids net	5 mm 1.4 g	Largeur (pouces)	0.1968 inch	
Températures	1.4 g		-	
remperatures				
Température ambiante	-5 °C40 °C			
Conformité environnem	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exem	ntion		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035	
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704	
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01	
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01	
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01	
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01	
ECLASS 15.0	27-14-20-01			
Caractéristiques des ma	tériaux			
Couleur	Gris clair			
Caractéristiques du syst	ème			
Version	Accessoires pour fusi	hles		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DICO .	<del></del>	
Caractéristiques nomina	nles			
Tension nominale	250 V	Courant nominal	2 A	