

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Juegos para prensar

**Datos generales para pedido**

Versión	Surtid Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: STRIPAX-Plus, Herramienta para desaislar: STRIPAX-Plus, Zona de prensado, min.: 0,5, Color: otros
Código	<a href="#">9028790000</a>
Tipo	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
Cantidad	1 Pieza

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	261 mm
Altura	57 mm
Anchura	338 mm
Peso neto	1101.61 g

Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura (pulgadas)	13.3071 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Juegos**

Zona de prensado, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Herramienta para desaislar	STRIPAX-Plus
Color	Miscellaneous

Zona de prensado, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Herramienta para prensar	STRIPAX-Plus
Número de AEH	2500 pcs.

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Tiras de terminales tubulares**

- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**Datos generales para pedido**

Tipo	H0,5/14D W BD	Versión
Código	<a href="#">9004280000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190162627	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versión
Código	<a href="#">9004310000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190179298	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R BD	Versión
Código	<a href="#">9004330000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190047498	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versión
Código	<a href="#">9004350000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190005474	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versión
Código	<a href="#">9004370000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190052508	
Cantidad	500 ST	

**Stripax plus**

Herramienta de corte, desaislado y prensado para terminales tubulares en cinta

- Cortar
- Desaislar
- Prensar
- Desplazamiento automático de terminales tubulares
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desbloqueo en caso de manejo erróneo
- trabajo racionalizado: una única herramienta para la elaboración de cables, lo cual redundará en un ahorro considerable de tiempo
- Exclusivamente para la preparación de tiras de terminales tubulares de 50 unidades de Weidmüller. El empleo de terminales tubulares en rollo puede provocar la destrucción.

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX PLUS 2.5	Versión
Código	<a href="#">9020000000</a>	Herramientas para cortar, desaislar y prensar, Herramienta para
GTIN (EAN)	4008190067267	prensar terminales tubulares, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	

### Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión
Código	<a href="#">9028860000</a>	Herramientas, Caja de surtido
GTIN (EAN)	4032248304608	
Cantidad	1 ST	