

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: STRIPAX-Plus, Herramienta para desaislar: STRIPAX-Plus, Zona de prensado, min.: 0.5, Color: otros
Código	9028790000
Tipo	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
Cantidad	1 Pieza

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1101.61 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028		

Juegos

Zona de prensado, max.	2.5 mm ²	Zona de prensado, min.	0.5 mm ²
Herramienta para desaislar	STRIPAX-Plus	Herramienta para prensar	STRIPAX-Plus
Color	Miscellaneous	Número de AEH	2500 pcs.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tiras de terminales tubulares



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W BD	Versión	
Código	9004280000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190162627		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versión	
Código	9004310000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste	
GTIN (EAN)	4008190179298		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/14D R BD	Versión	
Código	9004330000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190047498		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versión	
Código	9004350000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190005474		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versión	
Código	9004370000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190052508		
Cantidad	500 ST		

Stripax plus



Herramienta de corte, desaislado y prensado para terminales tubulares en cinta

- Cortar
- Desaislar
- Prensar
- Desplazamiento automático de terminales tubulares
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desbloqueo en caso de manejo erróneo
- trabajo racionalizado: una única herramienta para la elaboración de cables, lo cual redundará en un ahorro considerable de tiempo
- Exclusivamente para la preparación de tiras de terminales tubulares de 50 unidades de Weidmüller. El empleo de terminales tubulares en rollo puede provocar la destrucción.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX PLUS 2.5	Versión
Código	9020000000	Herramientas para cortar, desaislar y prensar, Herramienta para
GTIN (EAN)	4008190067267	prensar terminales tubulares, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	

Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión
Código	9028860000	Herramientas, Caja de surtido
GTIN (EAN)	4032248304608	
Cantidad	1 ST	