


**HOOKBLA 1,0-2,5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La utilización de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad continua a largo plazo para sus conexiones eléctricas.

El montaje también ofrece otras ventajas adicionales.

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,16.75 mm,negro
Código	<a href="#">9036300000</a>
Tipo	HOOKBLA 1,0-2,5 SW
GTIN (EAN)	4032248175932
Cantidad	100 Pieza

**HOOKBLA 1,0-2,5 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	4.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1811 inch
Anchura	27.2 mm	Anchura (pulgadas)	1.0709 inch
Peso neto	0.93 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal preaislado plano en forma de gancho
--------------------------	--

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 1 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor	2.5 mm <sup>2</sup>	Aislamiento
Material/plástico	PVC	Color de identificación

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**HOOKBLA 1,0-2,5 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">901440000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo