



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, negro
Código	<a href="#">9037470000</a>
Tipo	H1,5/16D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493042
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

## H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0.16 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color negro	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	--	---------	------------------------

### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Anchura del aislamiento (B)	3.6 mm	Altura de aislamiento (A)	6.5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	16.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG 16 AWG, máx.	AWG 16	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	11 mm	Sección de conexión del conductor	1.5 mm <sup>2</sup>
Color	DIN		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo

