# Fiche de données

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, jaune |
| Référence | 0252111647 |
| Type | CLI C 02-3 GE/SW F MP |
| GTIN (EAN) | 4008190151492 |
| Qté. | 200 Pièce |

# Fiche de données

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 3.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.1378 inch |
| Hauteur | 3 mm | Hauteur (pouces) | 0.1181 inch |
| Largeur | 3.4 mm | Largeur (pouces) | 0.1339 inch |
| Poids net | 0.03 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -30…80 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|---|
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | |
| Orientation de l'impression | horizontal | |
| Type d'impression | Standard | |
| Procédé d'impression | marqué à chaud | |
| Version | MultiPack | |
| Largeur | 3.4 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | |
| Couleur | jaune | |
| Halogène | Oui | |
| Matériau de base | PVC, souple, sans cadmium | |
| Couleur d'impression | noir | |
| Caractères imprimés | Lettres, grandes | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Pièce de composant |
| Industries recommandées | Process, Machines | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| plage de température d'utilisation | -30…80 °C | |
| Contact | F | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Oui | Section de raccordement du conducteur, max. | 1.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0.2 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3 mm |

# Fiche de données

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1.3 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 1.3 - 3 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 0.2 - 1.5 mm² | | |

# CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

Figure similaire

# CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Aiguille de montage seule



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

#### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02 F. CLI C 02-3 | Version |
| Référence | 0559900000 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190081645 | |
| Qté. | 20 ST | |

### 0 - 9

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

#### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 2 | Version |
| Référence | 0560001507 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190083137 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 0 | Version |
| Référence | 0560001501 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190063498 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 1 | Version |
| Référence | 0560001504 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190046590 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 9 | Version |
| Référence | 0560001528 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190141516 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 8 | Version |
| Référence | 0560001525 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190154875 | |
| Qté. | 10 ST | |

# CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 4 | Version |
| Référence | 0560001513 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190186081 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 6 | Version |
| Référence | 0560001519 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190019129 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 7 | Version |
| Référence | 0560001522 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190185213 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 3 | Version |
| Référence | 0560001510 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190046941 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW 5 | Version |
| Référence | 0560001516 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190188436 | |
| Qté. | 10 ST | |

### Autres

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 RT/WS + | Version |
| Référence | 0560001739 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990145 | |
| Qté. | 10 ST | |

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

# CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW J | Version |
| Référence | 0560001656 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989910 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW S | Version |
| Référence | 0560001675 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990008 | |
| Qté. | 10 ST | |

### Caractères spéciaux

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW / | Version |
| Référence | 0560001743 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990114 | |
| Qté. | 10 ST | |

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW K | Version |
| Référence | 0560001658 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989927 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW C | Version |
| Référence | 0560001642 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989842 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW M | Version |
| Référence | 0560001662 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989941 | |
| Qté. | 10 ST | |

# CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW V | Version |
| Référence | 0560001682 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990039 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW F | Version |
| Référence | 0560001648 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989873 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW Y | Version |
| Référence | 0560001697 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990060 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW G | Version |
| Référence | 0560001650 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989880 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW D | Version |
| Référence | 0560001644 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989859 | |
| Qté. | 10 ST | |

### Caractères spéciaux

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW - | Version |
| Référence | 0560001740 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990091 | |
| Qté. | 10 ST | |

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

# CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW I | Version |
| Référence | 0560001654 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989903 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW O | Version |
| Référence | 0560001666 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989965 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW L | Version |
| Référence | 0560001660 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989934 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW A | Version |
| Référence | 0560001638 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989828 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW W | Version |
| Référence | 0560001684 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990046 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW E | Version |
| Référence | 0560001646 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989866 | |
| Qté. | 10 ST | |

### Caractères spéciaux

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW ET | Version |
| Référence | 0560001745 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990121 | |
| Qté. | 10 ST | |

# Fiche de données

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW H | Version |
| Référence | 0560001652 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989897 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW R | Version |
| Référence | 0560001672 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989996 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW X | Version |
| Référence | 0560001693 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990053 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW Q | Version |
| Référence | 0560001670 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989989 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW Z | Version |
| Référence | 0560001699 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990077 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW U | Version |
| Référence | 0560001680 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990022 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW P | Version |
| Référence | 0560001668 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989972 | |
| Qté. | 10 ST | |

## Autres

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

# CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 BL/WS - | Version |
| Référence | 0560001741 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990107 | |
| Qté. | 10 ST | |

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW N | Version |
| Référence | 0560001664 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989958 | |
| Qté. | 10 ST | |

### Caractères spéciaux

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW . | Version |
| Référence | 0560001749 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990138 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | CLI R 02-3 GE/SW + | Version |
| Référence | 0560001738 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990084 | |
| Qté. | 10 ST | |

# Fiche de données

## CLI C 02-3 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW B | Version |
| Référence | 0560001640 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190989835 | |
| Qté. | 10 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Type | CLI R 02-3 GE/SW T | Version |
| Référence | 0560001678 | CableLine, Aiguille de montage |
| GTIN (EAN) | 4008190990015 | |
| Qté. | 10 ST | |