


LIS 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Conecador de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
Código	9200330000
Tipo	LIS 1,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410156
Cantidad	100 Pieza

LIS 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	5.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2283 inch
Anchura	27.9 mm	Anchura (pulgadas)	1.0984 inch
Peso neto	1.02 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado con forma de horquilla 1,5 mm ² / M6
--------------------------	---

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ²	
Aislamiento	disponible	Dimensión (perno)	M 6
Dimensión	M 6	Material/plástico	PVC
Color de identificación	rojo	Densidad de conexión (S1)	0.75 mm
Diámetro interior (d1)	6.4 mm	Longitud del aislamiento (b)	11.3 mm
Diámetro del aislamiento (D)	4 mm	Diámetro exterior (d)	11 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIS 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



LIS 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	901440000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	900612000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	920285000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo