

LIF 6F638 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
Código	9200570000
Tipo	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	4032248410415
Cantidad	100 Pieza

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	7.7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3031 inch
Anchura	23.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.937 inch
Peso neto	1.64 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo Manguitos aislados de conexión plana 6,0 mm² / 6,3x0,8

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor	6 mm ²	Aislamiento	disponible, Parcialmente aislado
Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm	Dimensión	6,3 x 0,8 mm
Material/plástico	PVC	Color de identificación	amarillo
Ancho de conexión (d2)	4.8 mm	Espesor de conexión (d3)	0.8 mm
Longitud del aislamiento (b)	13 mm	Diámetro del aislamiento (D)	6.8 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	9014400000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
GTIN (EAN)	4008190159412	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
GTIN (EAN)	4008190044527	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo
GTIN (EAN)	4032248517855	
Cantidad	1 ST	