


**LIF 6F638 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,amarillo |
| Código     | <a href="#">9200660000</a>  |
| Tipo       | LIF 6F638 RF  |
| GTIN (EAN) | 4032248410507   |
| Cantidad   | 100 Pieza   |

**LIF 6F638 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 8.2 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0.3228 inch |
| Anchura     | 24.5 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.9646 inch |
| Peso neto   | 1.9 g   |                        |             |

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Descripción del artículo | Manguitos aislados de conexión plana 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|--|

**Conector**

|   |                    |   |              |
|---|--------------------|---|--------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 6 mm <sup>2</sup>  | Sección de conexión del conductor, min. 4 mm <sup>2</sup> |              |
| Aislamiento                             | Totalmente aislado | Dimensión (terminal plano)                                | 6,3 x 0,8 mm |
| Dimensión                               | 6,3 x 0,8 mm       | Material/plástico   | PVC          |
| Color de identificación                 | amarillo           | Ancho de conexión (d2)                                    | 6,3 mm       |
| Espesor de conexión (d3)                | 0,8 mm             | Longitud del aislamiento (b)                              | 13 mm        |
| Diámetro del aislamiento (D)            | 6,8 mm             |   |              |


**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

**LIF 6F638 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**LIF 6F638 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | CTI 6                      | Versión   |
| Código     | <a href="#">9006120000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,                               |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble              |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | CTI 6 G                    | Versión   |
| Código     | <a href="#">9202850000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para                                |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, |
| Cantidad   | 1 ST                       | Crimpado paralelo   |