

## LID 2,5M5 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conectores redondos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|                        |  |
|------------------------|--|
| Versión                | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , azul |
| Código                 | <a href="#">9200680000</a>   |
| Tipo                   | LID 2,5M5 R  |
| GTIN (EAN)             | 4032248410521  |
| Cantidad               | 100 Pieza  |
| Estado de entrega      | Este artículo no estará disponible en el futuro.   |
| Última fecha de pedido | 2026-03-31T00:00:00+02:00  |

## LID 2,5M5 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 6.3 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0.248 inch  |
| Anchura     | 20.8 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.8189 inch |
| Peso neto   | 0.9 g   |                        |             |

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo Terminal redondo con manguito de cobre 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

### Conector

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aislamiento                             | disponible          | Dimensión (conector redondo)            | ø 5 mm              |
| Dimensión                               | ø 5 mm              | Material/plástico                       | PVC                 |
| Color de identificación                 | azul                | Longitud del aislamiento (b)            | 10 mm               |
| Diámetro del aislamiento (D)            | 5 mm                | Diámetro exterior (d)                   | 5 mm                |

### Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

**LID 2,5M5 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## LID 2,5M5 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HTI 15                     | Versión   |
| Código     | <a href="#">9014400000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para                                |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble        |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | CTI 6                      | Versión   |
| Código     | <a href="#">9006120000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,                               |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble              |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | CTI 6 G                    | Versión   |
| Código     | <a href="#">9202850000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para                                |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, |
| Cantidad   | 1 ST                       | Crimpado paralelo   |