

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

### Informations générales de commande

Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, jaune
Référence	<a href="#">0252711562</a>
Type	CLI C 1-6 GE/SW 41 MP
GTIN (EAN)	4008190092511
Qté.	100 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2025-08-31T00:00:00+02:00

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0.2362 inch
Largeur	4.2 mm	Largeur (pouces)	0.1654 inch
Poids net	0.11 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	
Orientation de l'impression	horizontal	
Type d'impression	Standard	
Procédé d'impression	marqué à chaud	
Version	MultiPack	
Largeur	4.2 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	
Couleur	jaune	
Halogène	Oui	
Diamètre de l'isolation, max.	5	
Matériau de base	PVC, souple, sans cadmium	
Couleur d'impression	noir	
Caractères imprimés	Nombres	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Pièce de composant
Industries recommandées	Process, Machines	
Nombre de repérages par combinaison	1 Component part = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-30...80 °C	
Contact	41	

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 5 mm

## Fiche de données

### CLI C 1-6 GE/SW 41 MP



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur du conducteur, min. 2.5 mm

Diamètre extérieur du conducteur 2.5 - 5 mm

Section de raccordement de conducteur 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Dessins**



Figure similaire

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW Y	Version
Référence	<a href="#">0572901697</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190140359	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW P	Version
Référence	<a href="#">0572901668</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190079833	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW Q	Version
Référence	<a href="#">0572901670</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190081102	
Qté.	10 ST	

### 0 - 9

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.



### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 4	Version
Référence	<a href="#">0572901515</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190090722	
Qté.	10 ST	

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW T	Version
Référence	<a href="#">0572901678</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190014698	
Qté.	10 ST	

### 0 - 9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 6	Version
Référence	<a href="#">0572901521</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190116446	
Qté.	10 ST	

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW K	Version
Référence	<a href="#">0572901658</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190036614	
Qté.	10 ST	

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW -	Version	
Référence	<a href="#">0572901740</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4032248106691		
Qté.	10 ST		

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW L	Version	
Référence	<a href="#">0572901660</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190082628		
Qté.	10 ST		
Type	CLI R 1-3 GE/SW F	Version	
Référence	<a href="#">0572901648</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190147716		
Qté.	10 ST		
Type	CLI R 1-3 GE/SW A	Version	
Référence	<a href="#">0572901638</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190184278		
Qté.	10 ST		

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### 0 - 9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 7	Version
Référence	<a href="#">0572901524</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190003470	
Qté.	10 ST	

Type	CLI R 1-3 GE/SW 2	Version
Référence	<a href="#">0572901509</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190044916	
Qté.	10 ST	

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW O	Version
Référence	<a href="#">0572901666</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190099855	
Qté.	10 ST	

### 0 - 9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 0	Version
Référence	<a href="#">0572901503</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190081218	
Qté.	10 ST	

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW J	Version
Référence	<a href="#">0572901656</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190124427	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW S	Version
Référence	<a href="#">0572901675</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190055004	
Qté.	10 ST	

### 0 - 9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 5	Version
Référence	<a href="#">0572901518</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190064945	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 1	Version
Référence	<a href="#">0572901506</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190036072	
Qté.	10 ST	

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW M	Version
Référence	<a href="#">0572901662</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190119195	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW E	Version
Référence	<a href="#">0572901646</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190039738	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW G	Version
Référence	<a href="#">0572901650</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190011390	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW H	Version
Référence	<a href="#">0572901652</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190170288	
Qté.	10 ST	

### 0 - 9

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.



### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 8	Version
Référence	<a href="#">0572901527</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190135003	
Qté.	10 ST	

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW /	Version
Référence	<a href="#">0572901743</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190137434	
Qté.	10 ST	

### 0 - 9



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW 3	Version
Référence	<a href="#">0572901512</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190168728	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW 9	Version
Référence	<a href="#">0572901530</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190112967	
Qté.	10 ST	

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW N	Version
Référence	<a href="#">0572901664</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190163884	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW R	Version
Référence	<a href="#">0572901672</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190149277	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW C	Version
Référence	<a href="#">0572901642</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190184681	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW B	Version
Référence	<a href="#">0572901640</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190057442	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW D	Version
Référence	<a href="#">0572901644</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190012601	
Qté.	10 ST	

### Autres



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 BL/WS -	Version
Référence	<a href="#">0572901741</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190119959	
Qté.	10 ST	

### Aiguille de montage seule



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1 F. CLI C 1-3	Version	
Référence	<a href="#">0532100000</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190092191		
Qté.	20 ST		

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW I	Version	
Référence	<a href="#">0572901654</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190029647		
Qté.	10 ST		

### Caractères spéciaux

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.



### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW +	Version	
Référence	<a href="#">0572901738</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4032248307340		
Qté.	10 ST		
Type	CLI R 1-3 GE/SW ET	Version	
Référence	<a href="#">0572901745</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190163983		
Qté.	10 ST		

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW U	Version
Référence	<a href="#">0572901680</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190007133	
Qté.	10 ST	
Type	CLI R 1-3 GE/SW V	Version
Référence	<a href="#">0572901682</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190106751	
Qté.	10 ST	

### Autres



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 RT/WS +	Version
Référence	<a href="#">0572901739</a>	CableLine, Aiguille de montage
GTIN (EAN)	4008190013691	
Qté.	10 ST	

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

## CLI C 1-6 GE/SW 41 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW X	Version	
Référence	<a href="#">0572901693</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190115142		
Qté.	10 ST		

### Caractères spéciaux



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW .	Version	
Référence	<a href="#">0572901749</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190043339		
Qté.	10 ST		

### A - Z

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

### Informations générales de commande

Type	CLI R 1-3 GE/SW W	Version	
Référence	<a href="#">0572901684</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190060046		
Qté.	10 ST		
Type	CLI R 1-3 GE/SW Z	Version	
Référence	<a href="#">0572901699</a>	CableLine, Aiguille de montage	
GTIN (EAN)	4008190142681		
Qté.	10 ST		