

CRIMPSET CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: CTI 6, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.5
Código	9202600000
Tipo	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	330 mm
Altura	79 mm
Anchura	413 mm
Peso neto	4796.62 g

Profundidad (pulgadas)	12.9921 inch
Altura (pulgadas)	3.1102 inch
Anchura (pulgadas)	16.2598 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo El juego incl. herramienta para prensar hasta 6 mm², herramienta para desaislar y terminales aislados

Juegos

Zona de prensado, max.	6 mm ²
Embalaje	Caja de plástico
Herramienta para prensar	CTI 6

Zona de prensado, min.	0.5 mm ²
Herramienta para desaislar	STRIPAX
Número de AEH	1900 pcs.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

Crimping tools




- Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
 - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
 - con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
 - conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	

Terminales preaislados redondos



- Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC
- modelos habituales en el mercado
 - sin soldar
 - con embudo alimentador cónico

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 6M5 V	Versión
Código	9200240000	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 6M6 V	Versión
Código	9200250000	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados macho




Conejero de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIP 6R14 V	Versión
Código	9200480000	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo
GTIN (EAN)	4032248410323	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 2,5M5 V	Versión
Código	9200180000	Terminale planos,Conector de cables aislado,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ²
Cantidad	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Terminal enchufable plano hembra**

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre
• modelos habituales en el mercado
• sin soldar
• con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIP 2,5F638 R	Versión
Código	9200560000	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados macho

Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA
• Diseños convencionales
• Sin soldar
• Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versión
Código	9200460000	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versión
Código	9200470000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410316	
Cantidad	100 ST	

Manguitos de empalme

Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA
• Diseños convencionales
• Sin soldar

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	LIB 6B26 VF	Versión
Código	9200510000	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo
GTIN (EAN)	4032248410354	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC
• modelos habituales en el mercado
• sin soldar
• con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M4 V	Versión
Código	9200090000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ²
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados tipo horquilla



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA
• Diseños convencionales
• Sin soldar
• Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIS 6M6 V	Versión
Código	9200430000	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo
GTIN (EAN)	4032248410279	
Cantidad	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre
• modelos habituales en el mercado
• sin soldar
• con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F638 R	Versión
Código	9200540000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	

Manguitos de empalme



Conecotor de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA
• Diseños convencionales
• Sin soldar

Datos generales para pedido

Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versión
Código	9200500000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410347	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados tipo horquilla



Conecotor de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA
• Diseños convencionales
• Sin soldar
• Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIS 1,5M4 V	Versión
Código	9200310000	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410132	
Cantidad	100 ST	

CRIMPSET CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	LIS 2,5M5 V	Versión
Código	9200380000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410224	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados redondos



CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre
• modelos habituales en el mercado
• sin soldar
• con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión
Código	9200520000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versión
Código	9200570000	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² ,amarillo
Cantidad	100 ST	

Manguitos de empalme



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA
• Diseños convencionales
• Sin soldar

Datos generales para pedido

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versión
Código	9200490000	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410330	
Cantidad	100 ST	

Cajas vacías



• Caja de estuche en polipropileno irrompible
• Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
• Con 2 cierres deslizantes estables
• Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
• Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC80 PC	Versión
Código	9202330000	Herramientas, Caja vacía / Estuche
GTIN (EAN)	4032248486700	
Cantidad	1 ST	