

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Juegos para prensar

### Datos generales para pedido

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Versión    | Caja de surtido, Color: DIN |
| Código     | <a href="#">9202640000</a>  |
| Tipo       | CRIMP-SET KONTAKTE          |
| GTIN (EAN) | 4032248503322               |
| Cantidad   | 1 Pieza                     |
| Embalaje   | Caja de plástico            |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |           |                        |              |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 330 mm    | Profundidad (pulgadas) | 12.9921 inch |
| Altura      | 57 mm     | Altura (pulgadas)      | 2.2441 inch  |
| Anchura     | 413 mm    | Anchura (pulgadas)     | 16.2598 inch |
| Peso neto   | 3050.96 g |                        |              |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
| SCIP  | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028  |

### Datos técnicos

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Descripción del artículo | Juego para crimpar contactos con conectores aislados y terminales tubulares con aislamiento de plástico |
|--------------------------|---|

### Juegos

|               |                  |       |     |
|---------------|------------------|-------|-----|
| Embalaje      | Caja de plástico | Color | DIN |
| Número de AEH | 2000 pcs.        |       |     |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | H0,5/14D W                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">9019010000</a> | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |   |
| Cantidad   | 500 ST                     |   |
| Tipo       | H0,75/14D GR               | Versión   |
| Código     | <a href="#">9019040000</a> | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris   |
| GTIN (EAN) | 4008190099077              |   |
| Cantidad   | 500 ST                     |   |
| Tipo       | H1,0/14D R                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">9019080000</a> | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo   |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |   |
| Cantidad   | 500 ST                     |   |
| Tipo       | H1,5/14D SW                | Versión   |
| Código     | <a href="#">9019120000</a> | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro  |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |   |
| Cantidad   | 500 ST                     |   |
| Tipo       | H2,5/15D BL                | Versión   |
| Código     | <a href="#">9019160000</a> | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul   |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |   |
| Cantidad   | 500 ST                     |   |
| Tipo       | H4,0/18D GR                | Versión   |
| Código     | <a href="#">9019190000</a> | Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris  |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |   |
| Cantidad   | 500 ST                     |   |

### Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | H6.0/20D GE                | Versión |  |
| Código     | <a href="#">9019220000</a> |         | Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |         |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |         |  |

### Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |   |
|------------|----------------------------|---------|---|
| Tipo       | LIR 6M6 V                  | Versión |   |
| Código     | <a href="#">9200250000</a> |         | Terminales planos, Conector de cables aislado, 6 mm², 4 mm² - 6 mm² |
| GTIN (EAN) | 4032248410071              |         |   |
| Cantidad   | 100 ST                     |         |   |

### Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |                    |
|------------|----------------------------|---------|--------------------|
| Tipo       | EINSATZ A8-1 CL55          | Versión |                    |
| Código     | <a href="#">9028460000</a> |         | Surtido Conectores |
| GTIN (EAN) | 4032248310029              |         |                    |
| Cantidad   | 100 ST                     |         |                    |
| Tipo       | EINSATZ A7-1 CL55          | Versión |                    |
| Código     | <a href="#">9028450000</a> |         | Surtido Conectores |
| GTIN (EAN) | 4032248310012              |         |                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |                    |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Terminales preaislados macho




Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIP 6R14 V                 | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200480000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410323              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

### Terminales preaislados redondos




Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo       | LIR 2,5M5 V                | Versión   |  |
| Código     | <a href="#">9200180000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |  |
| GTIN (EAN) | 4032248409808              |   |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |  |

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIF 2,5F638 R              | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200560000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410408              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Terminales preaislados macho



- Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA
- Diseños convencionales
  - Sin soldar
  - Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIP 1,5R12 V               | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200460000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , rojo |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410309              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIP 2,5R12 V               | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200470000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , azul |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410316              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

### Manguitos de empalme




- Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA
- Diseños convencionales
  - Sin soldar

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIB 6B26 VF                | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200510000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410354              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

### Terminales preaislados redondos



- Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC
- modelos habituales en el mercado
  - sin soldar
  - con embudo alimentador cónico

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo       | LIR 1,5M4 V                | Versión   |  |
| Código     | <a href="#">9200090000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |  |
| GTIN (EAN) | 4032248409853              |   |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |  |

### Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                    |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Tipo       | KOFFER CARRY LITE 55       | Versión                            |  |
| Código     | <a href="#">9202000000</a> | Herramientas, Caja vacía / Estuche |  |
| GTIN (EAN) | 4032248481231              |                                    |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                    |  |

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIF 1,5F638 R              | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200540000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410385              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Manguitos de empalme




Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIB 2,5B25 VF              | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200500000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , azul |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410347              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

### Terminales preaislados redondos




Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo       | LIR 1,5M5 V                | Versión   |  |
| Código     | <a href="#">9200100000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> |  |
| GTIN (EAN) | 4032248409860              |   |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |  |

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIF 1,5F288 R              | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200520000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , rojo |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410361              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo       | LIF 6F638 R                | Versión   |  |
| Código     | <a href="#">9200570000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410415              | mm <sup>2</sup> , amarillo  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |   |  |

## Manguitos de empalme



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

## Datos generales para pedido

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo       | LIB 1,5B25 VF              | Versión  |  |
| Código     | <a href="#">9200490000</a> | Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410330              |  |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |  |