AH 46 SAKG46



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

Version	Protection de bloc de jonction, beige, PA 66, Hau- teur: 196 mm, Largeur: 46 mm, Profondeur: 78 mm, V-2
Référence	0326960000
Туре	AH 46 SAKG46
GTIN (EAN)	4008190174712
Qté.	5 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

AH 46 SAKG46



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
NUTS	Comorme			
Dimensions et poids				
Profondeur	78 mm	Profondeur (pouces)	3.0709 inch	
Hauteur	196 mm	Hauteur (pouces)	7.7165 inch	
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1.811 inch	
Poids net	81.04 g			
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C	
Conformité environnemental	e du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications			_	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			
Autres caractéristiques techr	niques			
enclipsable	Oui	Instruction de montage	Montage direct	
Caractéristiques des matéria		e. de line internage	omago anos	
Caracteristiques des material	μ Λ			
Matériau de base	PA 66	Couleur	beige	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		<u> </u>	
Caractéristiques du système				
Manais an	Course de musta etia n			
Version	Capot de protection			
Généralités				
Instruction de montage	Montage direct			
manuction de montage	womaye unect			

Niveau du catalogue / Dessins