G 20/4.00A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

Informations générales de commande

Version	Fusible pour courant faible, rapide, 4 A, G-Si. 5 x 20	
Référence	<u>0431200000</u>	
Туре	G 20/4.00A/F	
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qté.	10 Pièce	

G 20/4.00A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
NOTIS	Contorne			
Dimensions et poids			,	
Houstons	20 mm	Houses (nouse)	0.7874 inch	
Hauteur	20 mm 5 mm	Hauteur (pouces) Largeur (pouces)	0.7874 inch 0.1968 inch	
Largeur Poids net	1 g	Largeur (pouces)	0.1908 IIICII	
	ı y			
Températures			<u> </u>	
Température ambiante	-5 °C40 °C			
Conformité environnem	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035	
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704	
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01	
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01	
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-20-01 27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01	
ECLASS 15.0	27-14-20-01			
Caractéristiques des ma	atériaux			
Couleur	Gris clair			
Caractéristiques du sys	tème			
4				
Version	Accessoires pour fusi	Accessoires pour fusibles		
	_			
Caractéristiques nomin	ales			

Niveau du catalogue / Dessins