

Imagen de producto

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Ángulo de fijación lateral, Beige oscuro, TS 35, V-2, Wemid, Anchura: 6 mm, 100 °C |
| Código | 9540000000 |
| Tipo | ZEW 35 |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 |
| Cantidad | 20 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 40 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.5748 inch |
| Altura | 55 mm | Altura (pulgadas) | 2.1654 inch |
| Anchura | 6 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2362 inch |
| Peso neto | 6.69 g | | |

Temperaturas

| | | |
|---|---------------|---|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C | Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta 0.151 kg CO2 eq. |

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| Material básico | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | | |

Dimensiones

| | |
|----------------------|-------|
| Desplazamiento TS 35 | 41 mm |
|----------------------|-------|

Generalidades

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Carril de montaje | TS 35 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------|

Otros datos técnicos

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de montaje | enclavado |
| Bloqueo | sin tornillos | | |

Valores característicos del sistema

| | | | |
|---------|-------------|-------------------|-------|
| Versión | para bornes | Carril de montaje | TS 35 |
|---------|-------------|-------------------|-------|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

Accesorios

Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.


- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/5 MC NE WS | Versión |
| Código | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, blanco |
| Cantidad | 1000 ST | |
| Tipo | WAD 5 MC NE WS | Versión |
| Código | 1112910000 | Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248891689 | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, blanco |
| Cantidad | 48 ST | |
| Tipo | WAD 5 MC NE GE | Versión |
| Código | 1112920000 | Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248891771 | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, amarillo |
| Cantidad | 48 ST | |

Accesorios



Accesorios del sistema

Descubre una amplia gama de accesorios para tu sistema u-remote: el complemento ideal para que tus aplicaciones sean aún más eficaces y flexibles.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | EM 8/30 | Versión |
| Código | 1806120000 | EM, Terminal marker, 32.4 x 7.2 mm, Paso en mm (P): 7.20 |
| GTIN (EAN) | 4032248275298 | Weidmueller, transparente |
| Cantidad | 50 ST | |

Accesorioswww.weidmueller.com**ZGB portaetiquetas giratorio de conjunto**

EIZGB 15 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 15.

El ZGB 30 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 7.

Las etiquetas insertables y tiras de protección se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZGB 30 | Versión |
| Código | 1611930000 | Señalizador de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Paso en mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmüller, blanco |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZGB 15 | Versión |
| Código | 1636530000 | Señalizador de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Paso en mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmüller, blanco |
| Cantidad | 20 ST | |