

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LED
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar
Código	9918950000
Tipo	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	55 mm	Profundidad (pulgadas)	2.1654 inch
Altura	21 mm	Altura (pulgadas)	0.8268 inch
Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7.4803 inch
Longitud	190 mm	Longitud (pulgadas)	7.4803 inch
Peso neto	115 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

Exención RoHS (si procede/conocida) 7cl

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Datos técnicos

Descripción del artículo Voltage tester from 12 - 690 V

Aparatos de medición y de prueba

Carga conectable	No	Categoría de circuito de medición	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Tensión nominal, máx.	690 V AC/DC	Tensión nominal, mín.	12 V AC/DC
Rango de tensión/AC	12-690 V	Rango de tensión/DC	1000 V
Temperatura de trabajo, max.	55 °C	Temperatura de trabajo, min.	-15 °C
Indicador corriente continua	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indicador corriente alterna	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Zona de frecuencia, max.	65 Hz	Zona de frecuencia, min.	0 Hz
Indicación	LED	Tipo de protección	IP64
Indicador de dirección de giro	No	Control de continuidad	No
Ensayo de aislamiento	5 kV	Resistencia a tensiones eléctricas altas	5 kV
revisado y aprobado según....	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Protección de puntas de prueba GS 38	No
Reconocimiento de polaridad	No	Función HOLD	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios

Accesorios para equipo de comprobación y medición



Datos generales para pedido

Tipo	SKAI TASCHE	Versión	
Código	2544760000	Toolbag	
GTIN (EAN)	4050118554724		
Cantidad	1 ST		