SCHS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires x 17 mm, PVC, Couleur: noir, Support de repère
Référence	<u>0138900000</u>
Туре	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
Qté.	400 Pièce

SCHS₁



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

Agr	ém	ents
-----	----	------

ROHS

Dimensions et poids	s		
Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0.2362 inch
Hauteur	1000 mm	Hauteur (pouces)	39.37 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0.6693 inch
Poids net	93 g		

Températures

plage de température d'utilisation -20...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	0	
Version	Support de repère	
Largeur	17 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	
Couleur	noir	
Halogène	Non	
Matériau de base	PVC	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories	·
plage de température d'utilisation	-2080 °C	

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non			
	Halogène		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Repère ESO



Informations générales de commande

Type ESO/SCHS1 500X12,5X0,3 Version

 Référence
 0139000000
 Repères de bornes, Repérages d'inserts, 500 x 12.5 mm, blanc

 GTIN (EAN)
 4008190047252

Qté. 100 ST

Bndes transparentes STR



Informations générales de commande

 Type
 STR F.SCHS
 Version

 Référence
 0139200000
 Repères de bornes, Capuchon de protection, 500 x 12.5 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190159290
 transparent

 Oté.
 1 ST

Date de création 28.11.2025 10:27:13 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4