

## QB 58/8/9/WI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

### Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 27 A, Nombre de pôles: 58, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Non, Largeur: 0.8 mm
Référence	<a href="#">0545300000</a>
Type	QB 58/8/9/WI
GTIN (EAN)	4008 190125080
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	17.5 mm	Profondeur (pouces)	0.689 inch
Hauteur	458.5 mm	Hauteur (pouces)	18.0511 inch
Largeur	0.8 mm	Largeur (pouces)	0.0315 inch
Poids net	21.8 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température de fonctionnement	-60 °C...130 °C		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre	Couleur	gris
------------------	--------	---------	------

## Caractéristiques du système

Version	pour connexions transversales ouvertes
---------	--

## Caractéristiques nominales

Tension nominale	400 V	Courant nominal	27 A
------------------	-------	-----------------	------

## Dimensions

Pas en mm (P)	8.00 mm
---------------	---------

## Généralités

Nombre de pôles	58	Instruction de montage	Montage direct
-----------------	----	------------------------	----------------

## QB 58/8/9/WI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Fiches de sectionnement




Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

### Informations générales de commande

Type	ISPF QB58 SW	Version
Référence	<a href="#">0546000000</a>	Profilé isolant, PVC, noir
GTIN (EAN)	4008190116705	
Qté.	10 ST	
Type	ISPF QB58 RT	Version
Référence	<a href="#">0546040000</a>	Profilé isolant, PVC, Rouge
GTIN (EAN)	4008190497941	
Qté.	10 ST	

### Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

Type	ISPF QB58 BL	Version
Référence	<a href="#">0546080000</a>	Profilé isolant, PVC, bleu
GTIN (EAN)	4008190927035	
Qté.	10 ST	