
# Fiche de données

## BB 4/AKZ2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Séparateur (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 25.85 mm, Largeur: 7.5 mm, V-0 |
| Référence | 0697560000 |
| Type | BB 4/AKZ2.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190165383 |
| Qté. | 50 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

# Fiche de données

## BB 4/AKZ2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 25.85 mm | Hauteur (pouces) | 1.0177 inch |
| Largeur | 7.5 mm | Largeur (pouces) | 0.2953 inch |
| Poids net | 2.36 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| enclipsable | Oui |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | Beige foncé | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |