



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) en plastique, boîtier  
vide

### Informations générales de commande

| Version    | Boîtier vide, Boîtier du connecteur, IP67 |
|------------|-------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1012440000</a>                |
| Type       | IE-PH-V01P                                |
| GTIN (EAN) | 4032248720095                             |
| Qté.       | 10 Pièce                                  |

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 77.5  | Profondeur (pouces) | 3.0512 inch |
| Hauteur    | 30    | Hauteur (pouces)    | 1.1811 inch |
| Largeur    | 30    | Largeur (pouces)    | 1.1811 inch |
| Poids net  | 2.4 g |                     |             |

## Températures

|                         |                               |           |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 ...70 |
| Température de pose     |                               |           |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                               |
| REACH SVHC                | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                      | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81                  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                     |                                                                                           |                             |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Couleur             | autres                                                                                    | Matériau de base du boîtier | PA UL 94 V0 |
| Degré de protection | IP67                                                                                      | Cycles d'enfichage          | 750         |
| Composition         | Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo |                             |             |

## Normes générales

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
|---------------------|------------------------|

## Dessins

### Dessin coté

