

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Les kits CIE sont des jeux de pièces standardisés qui permettent de fabriquer des connecteurs enfichables complets.

Les kits CIE se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe.

Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques.

La technologie de raccordement Push-In est une technique par enfichage direct. Le conducteur préparé peut être enfiché directement dans le niveau de raccordement du conducteur, sans accessoires additionnels.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | RockStar® kits CIE-Connecteurs industriels étanches, Kit, HE, Taille de construction: 3, Pôles: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Aluminium injecté, M 20 |
| Référence | 1027650000 |
| Type | HDC KIT HE-P 06.10 M |
| GTIN (EAN) | 4032248770823 |
| Qté. | 1 Pièce |

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 398 g

Températures

Température limite -40 °C ... 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------|--------------|---------------------|------|
| Surface | Électrolaque | Degré de protection | IP65 |
| Série | HE | | |

Version

| | | | |
|--|---|--|----------|
| Taille des entrées de câbles | M 20 | Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 |
| Nombre d'entrées de câble latéralement | 1 | Type de raccordement | PUSH IN |
| Version système de fermeture | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure | Taille de construction | 3 |
| Joint | NBR | Couleur (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Nombre de pôles | 6 | Type de raccordement PE | Raccordement vissé |
| Taille de construction | 3 | Presse-étoupe | M 20 |
| Matériau de base | Aluminium injecté | Série | HE |
| Tension nominale (DIN EN 61984) | 500 V | Courant nominal (DIN EN 61984) | 24 A |
| BG | 3 | | |

Version

| | | | |
|--|---------|--|---|
| Type de raccordement | PUSH IN | Taille de construction | 3 |
| Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² max. | | Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² min. | |

Fiche de données

HDC KIT HE-P 06.10 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Surface | Électrolaque | Matériau de base | Aluminium injecté |
|---------|--------------|------------------|-------------------|
| BG | 3 | | |

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

HDC COS



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
 Ainsi que des codages pour les inserts.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HDC COS 16 | Version |
| Référence | 1431000000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Système de codage |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | HDC COS 24 | Version |
| Référence | 1430900000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Système de codage |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | HDC COS 32 | Version |
| Référence | 1430800000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Système de codage |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| Qté. | 1 ST | |

SPB



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
 Ainsi que des codages pour les inserts.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SPB-M 3 | Version |
| Référence | 1203600000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Tige de blocage |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Qté. | 100 ST | |