

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Écrou glissant, M 6
Référence	0334900000
Type	MB M6/M4 GR
GTIN (EAN)	4008 190057602
Qté.	20 Pièce

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	14 mm	Profondeur (pouces)	0.5512 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	12 mm	Largeur (pouces)	0.4724 inch
Poids net	3.45 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
------------------	-------	--	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Surface	non traité
Couleur	gris	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés	Barrette de liaison équipée	TS 32
---------	---------------------	-----------------------------	-------

Dimensions

Filetage (intérieur)	M 6	Pas en mm (P)	12.00 mm
----------------------	-----	---------------	----------

Généralités

Surface	non traité	Barrette de liaison équipée	TS 32
---------	------------	-----------------------------	-------

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

