


## WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

### Informations générales de commande

Version	Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Orange, Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid
Référence	<a href="#">1050160000</a>
Type	WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
GTIN (EAN)	4008190887629
Qté.	20 Pièce

**WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Agréments**

ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Profondeur	49.5 mm	Profondeur (pouces)	1.9488 inch
Hauteur	56 mm	Hauteur (pouces)	2.2047 inch
Largeur	1.5 mm	Largeur (pouces)	0.0591 inch
Poids net	4.58 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0,039 kg CO2 eq.	

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**Autres caractéristiques techniques**

enclipsable	Non	Instruction de montage	Montage direct
-------------	-----	------------------------	----------------

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Wemid	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

**Caractéristiques du système**

Version	Plaque d'extrémité
---------	--------------------

**Dimensions**

Décalage TS 35	81.5 mm
----------------	---------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------