

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex, Unimodal
Référence	1058140000
Type	IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799251
Qté.	10 Pièce

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Profondeur	36.15 mm	Profondeur (pouces)	1.4232 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	22.2 mm	Largeur (pouces)	0.874 inch
Poids net	26.69 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16

Caractéristiques générales

Description de l'article	Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Type de montage	2 vis
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	500
Type de fibre	Unimodal	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	SCRJ
Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Nº de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------


IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Découpe de montage



IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V14P	Version
Référence	1058310000	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qté.	10 ST	