
# Fiche de données

## QL 3 SAKG28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 232 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 14.00, Isolé: Non, Largeur: 70 mm |
| Référence | 0407600000 |
| Type | QL 3 SAKG28 |
| GTIN (EAN) | 4008190038328 |
| Qté. | 5 Pièce |
| Statut de livraison | Supprimé |
| Dernière date de commande | 2024-08-15T00:00:00+02:00 |

# Fiche de données

## QL 3 SAKG28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 4 mm | Profondeur (pouces) | 0.1575 inch |
| Hauteur | 14 mm | Hauteur (pouces) | 0.5512 inch |
| Largeur | 70 mm | Largeur (pouces) | 2.7559 inch |
| Poids net | 30 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de fixation | Vissé | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non | Type de montage | Vissé |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | CuSn | Couleur | gris |

### Caractéristiques du système

| | |
|---|---|
| Version | Connexion transversale |

### Caractéristiques nominales

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 232 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 14.00 mm |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 3 | Instruction de montage | Montage direct |