

## WSD 2.5/D+/- WTR2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



La fiche avec composant est utilisée pour intégrer des composants électrique dans un bloc de jonction sectionnable. Après avoir soudé les composants électroniques, le mâle peut être intégré dans la zone de déconnexion de nos blocs de jonction sectionnable et change ainsi le bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction modulaire avec composants électroniques intégrés.

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Fiche avec composant (bloc de jonction), Raccordement enfichable, enfiché, Beige foncé |
| Référence  | <a href="#">1058460000</a>   |
| Type       | WSD 2.5/D+/- WTR2.5  |
| GTIN (EAN) | 4008 19002502 1  |
| Qté.       | 25 Pièce   |

## WSD 2.5/D+/- WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 29.58 mm | Profondeur (pouces) | 1.1646 inch |
| Hauteur    | 38.4 mm  | Hauteur (pouces)    | 1.5118 inch |
| Largeur    | 5 mm     | Largeur (pouces)    | 0.1968 inch |
| Poids net  | 3.43 g   |                     |             |

## Températures

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...75 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002018    | ETIM 9.0    | EC002018    |
| ETIM 10.0   | EC002018    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-05 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                  |         |  |     |
|------------------|---------|--|-----|
| Type de fixation | enfiché | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
| Type de montage  | enfiché |  |     |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |             |

## Caractéristiques du système

|                 |                 |                                 |     |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| Version         | Module à diodes | Flasque de fermeture nécessaire | Non |
| Nombre d'étages | 1               | Raccordement PE                 | Non |


## Raccordement (raccordement nominal)

|                      |         |                      |                         |
|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| Sens de raccordement | en haut | Type de raccordement | Raccordement enfichable |
|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|

## Fiche de données

**WSD 2.5/D+/- WTR2.5**

## Dessins



## WSD 2.5/D+/- WTR2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

### Informations générales de commande

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type       | BZT 1 WS 10/5              | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805490000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |
| Type       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805520000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |