


## WZAD 70/95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Le raccordement supplémentaire permet une alimentation en tension séparée. Cela peut être utilisé, par exemple, pour l'alimentation d'urgence avant le commutateur principal ou simplement comme une connexion supplémentaire dans l'application.

### Informations générales de commande

Version	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), Nombre de raccordements: 1
Référence	<a href="#">1066000000</a>
Type	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008190017064
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	39.61 mm	Hauteur (pouces)	1.5594 inch
Largeur	19.7 mm	Largeur (pouces)	0.7756 inch
Poids net	6.05 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Passage, Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre étamé	Couleur	gris argent
------------------	--------------	---------	-------------

## Caractéristiques du système

Version	Raccordement supplémentaire	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	1		

## Caractéristiques nominales

Tension nominale	800 V	Tension nominale DC	800 V
Courant nominal	32 A		

## Dimensions

Pas en mm (P)	20.00 mm
---------------	----------

## Généralités

Instruction de montage	Passage, Montage direct
------------------------	-------------------------

## WZAD 70/95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccords	1	Plage de serrage, max.	6 mm <sup>2</sup>
Plage de serrage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		