## **CC 15/27 MC NE GR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantesPour impression personnalisée: Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

#### Informations générales de commande

Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appa- reillages, 15 x 27 mm, Support CC-H 15/27, gris
Référence	<u>1079550000</u>
Туре	CC 15/27 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248841110
Ωté.	80 Pièce

1

Niveau du catalogue / Dessins

# **CC 15/27 MC NE GR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Δ	n	ré	m	Δ	n	te
_	ч			œ	••	LJ

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch	
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch	
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch	
Poids net	1.38 g			

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -40...100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.009 kg CO2 eq.

## Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	8
Version	Enfichable
Largeur	27 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	gris
Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide 66
Caractères imprimés	sans
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MultiCard
Industries recommandées	Machines
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Device markers
plage de température d'utilisation	-40100 °C
Application / fabricant	Support CC-H 15/27

#### Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# **CC 15/27 MC NE GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# **CC 15/27 MC NE GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## **Accessoires**



#### Informations générales de commande

mornations generales as communities			
Туре	CC-RAIL 1000	Version	
Référence	<u>1790150000</u>	ClipCard, Accessoires, 1000 x 17 mm, Autoadhésif, noir	
GTIN (EAN)	4032248213610		
Qté.	1 ST		
Туре	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Version	
Référence	<u>1790160000</u>	ClipCard, Protection, 1000 x 19 mm, transparent	
GTIN (EAN)	4032248213627		
Qté.	1 ST		
Туре	CC-H 15/27	Version	
Référence	<u>1790410000</u>	ClipCard, Accessoires, 15 x 27 mm, noir	
GTIN (EAN)	4032248215201		
Qté.	45 ST		
Туре	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Version	
Référence	1888290000	ClipCard, Accessoires, 15 x 27 mm, transparent	
GTIN (EAN)	4032248494163		
Qté.	80 ST		
Туре	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Version	
Référence	<u>1880810000</u>	ClipCard, Accessoires, 15 x 27 mm, transparent	
GTIN (EAN)	4032248480890		
Qté.	10 ST		

Niveau du catalogue / Dessins 4