BFEH 1/WSH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Support de fixation, Métal	
Référence	<u>1082400000</u>	
Туре	BFEH 1/WSH	
GTIN (EAN)	4008190989057	
Qté.	10 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

BFEH 1/WSH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1.2205 inch	
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch	
Largeur	13.5 mm	Largeur (pouces)	0.5315 inch	
Poids net	13.3 g			
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Conformité environneme	ntale du produit		,	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6 O	EC002949	ETIM 7.0	EC002040	
ETIM 6.0	EC002848		EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92 27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-25-03-90	
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
Autres caractéristiques t	echniques			
Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direc	
Version à I#92épreuve de	Non			
l#92explosion				
Caractéristiques des mat	ériaux		,	
Matériau de base	Métal	Couleur	gris	
Caractéristiques du systè	ème			
Version	Griffe de fixation			
Dimensions				
Pas en mm (P)	31.00 mm			
Généralités	31.00 (1111)		-	
Instruction de montage	Montage direct			

Niveau du catalogue / Dessins