WAD 8 MC B GE/SW




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le repérage de blocs de jonction WAD convient pour les bornes de la série W ainsi que les équerres de blocage WEW 35/2 et ZEW 35/2. Les repérages sont disponibles vierges, en impression spéciale ou en impression standard avec le symbole de la foudre. Les repères MultiCard de type WAD sont indiqués pour le marquage avec les imprimantes PrintJet CONNECT.Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	Repère de groupes, Protection, 33.3 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2,
	jaune
Référence	<u>1120470000</u>
Туре	WAD 8 MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4032248901289
Qté.	48 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

WAD 8 MC B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

1.33 g

Δ	^	ré	m	Δ	n	te
-	3			•	••	

ROHS	Conforme	Conforme		
Dimensions et poids				
Profondeur	11.74 mm	Profondeur (pouces)	0.4622 inch	
Hauteur	33.3 mm	Hauteur (pouces)	1.311 inch	
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch	

Températures

Poids net

-40...100 °C plage de température d'utilisation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.108 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	
Type d'impression	Symboles	
Largeur	8 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	jaune	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyamide 66	
Couleur d'impression	noir	
Caractères imprimés	Symboles	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Cover	
plage de température d'utilisation	-40100 °C	
Application / fabricant	WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2	

Repères de blocs de jonction

Pas en mm (P)	8.00 mm

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

WAD 8 MC B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Dessin

