

## IE-BI-USB-AB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Supports USB pour FrontCom ®

### Informations générales de commande

Version	Insert USB, Insert d'embase, type AB
Référence	<a href="#">1131380000</a>
Type	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Qté.	1 Pièce

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E471884

## Dimensions et poids

Poids net 12.3 g

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Caractéristiques générales

Type de produit	Insert USB	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Type d'insert	Insert de données SteadyTec		

## Caractéristiques générales

Raccordement 1	USB A	Raccordement 2	USB B
Description de l'article	Insert d'embase, type AB	Circuit	Typ A-B
Couleur	noir	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	≥ 1500

## Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B	Norme de connecteur	IEC 61076-3-107
N° de certificat (cULus)	E471884		

## Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 30 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 500 V DC
Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ	Courant admissible jusqu'à 90 °C	3 A

**IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques**

**Note importante**

Informations sur le produit

Supports USB pour FrontCom ®


**IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté**



## IE-BI-USB-AB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R	Version	
Référence	<a href="#">9200520000</a>	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Qté.	100 ST		