

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Etrier de serrage pour raccordement blindage
Référence	0635900000
Type	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
Qté.	500 Pièce

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur	26.5 mm	Hauteur (pouces)	1.0433 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	1.88 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.151 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	Beige foncé	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	-------------	-------------------------------------	------

Caractéristiques du système

Version	pour supports de rail	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	Barrette de liaison		

Dimensions

Pas en mm (P)	16.00 mm
---------------	----------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Barrette de liaison équipée	Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	Raccordement à ressort	Nombre de raccordements	1
----------------------	------------------------	-------------------------	---


KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type	SO SH1	Version	
Référence	0401460000	Support de barre collectrice, gris, 100 °C, Largeur: 24.5 mm, V-2,	
GTIN (EAN)	4008190188092	Polyamide 66, Vissé	
Qté.	20 ST		