

## KLBUE SH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

### Informations générales de commande

Version	Accessoires, Etrier de serrage pour raccordement blindage
Référence	<a href="#">0635960000</a>
Type	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
Qté.	20 Pièce

## KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur	26.5 mm	Hauteur (pouces)	1.0433 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	1.69 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.214 kg CO2 eq.	

## Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

## Caractéristiques des matériaux

Couleur	Beige foncé	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
---------	-------------	-------------------------------------	-----

## Caractéristiques du système

Version	pour supports de rail	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	TS 35		

## Dimensions

Pas en mm (P)	16.00 mm
---------------	----------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Barrette de liaison équipée	TS 35
------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------

## Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	Contact à ressort
----------------------	-------------------


## KLBUE SH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

### Informations générales de commande

Type	SO SH1	Version	
Référence	<a href="#">0401460000</a>	Support de barre collectrice, gris, 100 °C, Largeur: 24.5 mm, V-2,	
GTIN (EAN)	4008190188092	Polyamide 66, Vissé	
Qté.	20 ST		