



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Référence	1169920000
Type	SAI-M23-GSW-S-7/12
GTIN (EAN)	4032248961986
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E344862

Dimensions et poids

Poids net 132.88 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0 EC003556 ETIM 9.0 EC003556

ETIM 10.0 EC003556 ECLASS 14.0 27-44-02-24

ECLASS 15.0 27-44-02-24

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Matériau de base du boîtier Alliage cuivre et zinc Diamètre de câble, max. 12 mm


Diamètre de câble, min. 7 mm Degré de protection IP67, IP69K

Cycles d'enfichage > 1000 Degré de pollution 3

Raccordement du blindage Oui Plage de températures du coffret -40...+125 °C

Dessins

Dessin coté



SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Inserts sans contacts



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-BE-12	Version
Référence	1995850000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248926145	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-12-G	Version
Référence	1296730000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4050118094848	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-16	Version
Référence	1170090000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962228	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-17	Version
Référence	1170110000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962198	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-19	Version
Référence	1170130000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962082	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-6	Version
Référence	1170020000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962020	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-7	Version
Référence	1170040000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962006	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-9	Version
Référence	1170060000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962112	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-12	Version
Référence	1170070000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962044	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-16	Version
Référence	1170080000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962136	
Qté.	1 ST	

SAI-M23-GSW-S-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SAI-M23-SE-17	Version
Référence	1170100000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962181	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-19	Version
Référence	1170120000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962068	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-6	Version
Référence	1170000000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962037	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-7	Version
Référence	1170030000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962143	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-9	Version
Référence	1170050000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962167	
Qté.	1 ST	