

SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Référence	1170270000
Type	SAI-M23-KS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248962259
Qté.	1 Pièce

SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E344862

Dimensions et poids

Poids net	82 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Classifications

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Matériau de base du boîtier	Alliage cuivre et zinc	Diamètre de câble, max.	17 mm
Diamètre de câble, min.	7 mm	Degré de protection	IP67, IP69K
Cycles d'enfichage	> 1000	Degré de pollution	3
Raccordement du blindage	Oui	Plage de températures du coffret	-40...+125 °C


SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Inserts sans contacts



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-BE-L-4/4	Version
Référence	1995810000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-BE-L-6	Version
Référence	1170370000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-L-4/4	Version
Référence	1170380000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-SE-L-6	Version
Référence	1170350000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
Qté.	1 ST	