#### SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

#### Informations générales de commande

Version	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Référence	<u>1170390000</u>
Туре	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248962105
Qté.	50 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Ac	ırén	ner	ıts

Agréments	(2) 1490 3890 a
Agréments	

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E344862

#### **Dimensions et poids**

Poids net	0.36 g

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

#### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Surface du contact	doré	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Résistance d'isolation	> 1010 Ω	Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc
Section de raccordement du co	onducteur,0.25 mm²	Section de raccordement du c	onducteur, 1 mm²
max.		min.	
Cycles d'enfichage	> 1000	Type de contact	Mâle

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Dessins	www.weidmueller.com
Dessin	

## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## ...pour M23



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

#### Informations générales de commande

Туре	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Version
Référence	1203840000	Outil de pression pour le signal et les contacts de puissance,
GTIN (EAN)	4032248986934	Sertissage avec 4 empreintes
Qté.	1 ST	
Туре	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Version
Type Référence	SAI M23 CRIMPING TOOL 2 1203960000	Version Outil de pression pour contacts de signalisation, Sertissage avec 4

Niveau du catalogue / Dessins 4