

ZQV 1.5N/R6.4/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Version	TERMSERIES, Connexion transversale
Référence	1193680000
Type	ZQV 1.5N/R6.4/10 GE
GTIN (EAN)	4032248976454
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2021-06-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	TCC 6.4/10 OR

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	4.9 mm	Profondeur (pouces)	0.1929 inch
Hauteur	13.1 mm	Hauteur (pouces)	0.5157 inch
Largeur	61 mm	Largeur (pouces)	2.4016 inch
Poids net	3.54 g		

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C Température de fonctionnement -40 °C...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Données de mesure UL

Courant nominal (UL) 10 A

Caractéristiques générales

Version peut être coupé à dimension Couleur jaune

Coordination de l'isolation


Tension nominale 250 V

Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P) 6.40 mm

Dessins

Dimensional drawing



ZQV 1.5N/R6.4/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 14	Version	
Référence	1157820000		Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248945344		
Qté.	1 ST		

Outil pour couper et casser les connexions transversales



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

Informations générales de commande

Type	KT ZQV	Version	
Référence	9002170000		Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670		
Qté.	1 ST		
Type	WAW 1 NEUTRAL	Version	
Référence	9004500000		Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925		
Qté.	1 ST		