

**WEW 32/1 LCP/NA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

**Informations générales de commande**

Version	Équerre de blocage, Gris clair, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 12.2 mm, 130 °C
Référence	<a href="#">1067660000</a>
Type	WEW 32/1 LCP/NA
GTIN (EAN)	4008190072353
Qté.	50 Pièce

**WEW 32/1 LCP/NA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	67 mm	Profondeur (pouces)	2.6378 inch
Hauteur	56 mm	Hauteur (pouces)	2.2047 inch
Largeur	12.2 mm	Largeur (pouces)	0.4803 inch
Poids net	32.1 g		

**Températures**

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
----------------------	---------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.273 kg CO2eq.

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

**Autres caractéristiques techniques**

Type de montage	TS 32	Verrouillage	vissable
-----------------	-------	--------------	----------

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Wemid	Couleur	Gris clair
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

**Caractéristiques du système**

Barrette de liaison équipée	TS 32
-----------------------------	-------

**Généralités**

Barrette de liaison équipée	TS 32
-----------------------------	-------

**WEW 32/1 LCP/NA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Support de repères de groupe basculant ZGB



Le ZGB 15 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 15.

Le ZGB 30 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 7.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

### Informations générales de commande

Type	ZGB 15	Version
Référence	<a href="#">1636530000</a>	Repères de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmüller, blanc
Qté.	20 ST	
Type	ZGB 30	Version
Référence	<a href="#">1611930000</a>	Repères de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmüller, blanc
Qté.	20 ST	