


HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires HighPower de Weidmüller complètent les connecteurs HighPower de RockStar® et améliorent leur sécurité, leur stabilité et leur facilité d'utilisation. Des protections robustes, des éléments de codage précis et des composants de fixation qualité supérieure assurent des raccordements de courant élevés fiables, idéaux pour l'énergie, le rail et les applications industrielles.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, Nombre de pôles: 3, Taille de construction: 8
Référence	1103750000
Type	HDC 24B HP250 MPL3 TYP2
GTIN (EAN)	4032248877898
Qté.	1 Pièce

HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1.811 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5.5118 inch
Cote de fixation hauteur	130 mm	Cote de fixation largeur	32 mm
Poids net	95.9 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	3	Taille de construction	8
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None	Couleur	gris argent
Matériau de base	Acier inoxydable	Série	HighPower
Sans halogène	false	BG	8

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Matériau de base	Acier inoxydable
Série	HighPower		

Note importante

Informations sur le produit Selon le fonctionnement prévu, les tensions générées en interne peuvent superposer la tension de travail et contenir des pics correspondants. Il est impératif de veiller à ce que ces tensions pics ne dépassent pas la tension nominale. Pour les applications en dehors de cette description des performances, veuillez nous contacter.

HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

