

### HDC HP 550 SHOCKPROTEC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

#### Informations générales de commande

Version	Accessoires, Raccordement vissé, Taille de construction: 550
Référence	<a href="#">1120140000</a>
Type	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
Qté.	1 Pièce

## HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Longueur	39.3 mm	Longueur (pouces)	1.5472 inch
Diamètre	17.4 mm	Poids net	8 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

### Caractéristiques générales

Type de raccordement	Raccordement vissé	Taille de construction	550
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Résistance d'isolation	1010 Ω	Matériau isolant	Polyamide with fibre optic
Degré de pollution	PD 2 (PD 3)	Matériau de base	PA 66 GF 30, Acier inoxydable
Série	HighPower	Sans halogène	false
BG	550		

### Caractéristiques générales

Type de raccordement	Raccordement vissé	Version insert	HighPower 550 A
Couleur	noir	Matériau de base	PA 66 GF 30, Acier inoxydable
Série	HighPower		

### Note importante

Informations sur le produit	Selon le fonctionnement prévu, les tensions générées en interne peuvent superposer la tension de travail et contenir des pics correspondants. Il est impératif de veiller à ce que ces tensions pics ne dépassent pas la tension nominale. Pour les applications en dehors de cette description des performances, veuillez nous contacter.
-----------------------------	--

### HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

